

Отделители жидкости



Отделители жидкости CS на всех моделях имеют приваренные медные патрубки на входе и выходе, что позволяет произвести монтаж сосуда без использования припоя с высоким содержанием серебра.

Оптимальное расположение патрубков входа и выхода позволяет избежать перетекания и попадания фреона в жидкой фракции на вход компрессора после отделителя жидкости.

Модель	V дм³	D мм	A мм	H мм	h мм	b мм	Вход/Выход, мм	Рис.
CS-AS-2,5-12	2,5	114	60	313	-	-	12	1
CS-AS-2,5-15	2,5	114	60	321	-	-	15	1
CS-AS-2,5-18	2,5	114	60	321	-	-	18	1
CS-AS-4,0-18	4,0	114	60	516	-	-	18	1
CS-AS-4,0-22	4,0	114	60	519	-	-	22	1
CS-AS-5,0-28	5,0	133	320	463	-	-	28	2
CS-AS-5,0-35	5,0	133	320	467	-	-	35	2
CS-AS-7,0-35	7,0	159	300	455	-	-	35	2
CS-AS-7,0-42	7,0	159	300	455	-	-	42	2
CS-AS-12,0-54	12,0	190	335	564	116	9	54	3
CS-AS-12,0-64	12,0	190	335	564	116	9	64	3
CS-AS-25,0-54	25,0	240	463	680	141.5	9	54	3
CS-AS-25,0-64	25,0	240	463	680	141.5	9	64	3